



# Downlight DN060B

## DN060B LED18S/830 PSU WH

Downlight DN060B, 18 W, 1800 lm, 3000 K, Opaliserad

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer med gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver!

### Produktdata

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Allmän information</b> |       |
| Utbytbar ljuskälla        | Nej   |
| Driftdon                  | -     |
| Lighting Technology       | LED   |
| Värdetrappa               | Värde |
| Garantitid                | 3 år  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Ljusteknik</b>               |             |
| Ljusflöde                       | 1 800 lm    |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K      |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 100 lm/W    |
| Färgåtergivningindex            | >80         |
| Ljuskällans färg                | 830 varmvit |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 110°        |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Drift och elektricitet</b> |                |
| Ingångsspänning               | 220–240 V      |
| Line Frequency                | 50 or 60 Hz    |
| Ingångsfrekvens               | 50 eller 60 Hz |
| Effektförbrukning             | 18 W           |
| Effektfaktor (fraktion)       | 0.9            |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Anslutning | 2-polig tryckanslutning |
|------------|-------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Temperatur</b>    |               |
| Omgivningstemperatur | 0 till +35 °C |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Styrenheter och dimring</b>    |                                |
| Dimbar                            | Nej                            |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet (på/av) |


|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Mekanik och armaturhus</b>               |                |
| Armaturhusets material                      | Plast          |
| Material i reflektor                        | Stål           |
| Material i optiken – LOV                    | Polykarbonat   |
| Fixation material                           | Rostfritt stål |
| Armaturhusets färg                          | Vit            |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Opaliserad     |
| Total längd                                 | 225 mm         |
| Total bredd                                 | 225 mm         |
| Total höjd                                  | 120 mm         |
| Total diameter                              | 233 mm         |

# Downlight DN060B


|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mått (höjd x bredd x djup)                                    | 120 x 225 x 225 mm    |
| Användning och godkännande                                    |                       |
| Kod för kapslingsklass                                        | IP20 [Petskyddad]     |
| Skyddskod för mekanisk påverkan                               | IK02 [0,2 J standard] |
| Skyddsklass IEC                                               | Säkerhetsklass I      |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)                        |                       |
| Initial kromaticitet                                          | (0.43, 0.40) SDCM <5  |
| Energiförbrukningstolerans                                    | +/-10%                |
| Prestanda över tid (IEC-kompatibel)                           |                       |
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 7,5 %                 |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L65                   |
| Användningsförhållanden                                       |                       |
| Prestanda omgivningstemperatur Tq                             | 25 °C                 |

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Produktdata                               |                          |
| Beställningsproduktnamn                   | DN060B LED18S/830 PSU WH |
| Fullständigt produktnamn                  | DN060B LED18S/830 PSU WH |
| Full EOC                                  | 871016330661299          |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7473402                  |
| Beställningsnummer                        | 30661299                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 911401531931             |
| Lokal kod                                 | 7473402                  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                        |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8710163306612            |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 8                        |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8710163306896            |


## Måttskiss



## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

## Downlight DN060B

