



# Ledinaire Downlight

## DN060B LED8S/830 PSU WH

Ledinaire Downlight, 9 W, 800 lm, 3000 K, Ópalo

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesitas.

### Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Equipo	-
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial
Periodo de garantía	3 años

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Apertura del haz de luz de la luminaria	10°

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	9 W
Factor de potencia (fracción)	0.9

Conexión	Conector push-in de 2 polos
----------	-----------------------------

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C

Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	Acero
Material óptico	Policarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	225 mm
Anchura global	225 mm
Altura global	100 mm
Diámetro global	173 mm


# Ledinaire Downlight

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	100 x 225 x 225 mm
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65



## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	DN060B LED8S/830 PSU WH
Nombre completo del producto	DN060B LED8S/830 PSU WH
Full EOC	871016330662999
Código de pedido	30662999
Código 12NC	911401532031
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163306629
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8710163306902

## Plano de dimensiones



## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/830 PSU WH

General uniform lighting - DN060B LED8S/830 PSU WH

## Ledinaire Downlight

