



Ledinaire DN060 downlight

DN060B LED8S/830 PSU WH

Ledinaire DN060 downlight, 9 W, 800 lm, 3000 K, Opalizowany

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Wymienne źródło światła	Nie		9 W
Osprzęt	-	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Lighting Technology	LED	Połączenie	Szybkorozłączka 2-biegunowa
Tier	Wartość	Temperatura	
Okres gwarancji	3 lata	Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +35°C
Dane techniczne oświetlenia		Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	800 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyl.)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89 lm/W	Mechanika i korpus	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	Materiał Korpusu	Plastik
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Materiał reflektora	Stal
Kąt rozsyłu światła oprawy	10°	Materiał optyki	poliwęglan
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Kolor Korpusu	Biel
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz	Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz		

Ledinaire DN060 downlight

Całkowita długość	225 mm
Całkowita szerokość	225 mm
Całkowita wysokość	100 mm
Całkowita średnica	173 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	100 x 225 x 225 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego 7,5 %
przy medianie okresu użytkowania 50 000
godz.

Utrzymanie strumienia świetlnego przy L65
medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq 25 °C


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	DN060B LED8S/830 PSU WH
Pełna nazwa produktu	DN060B LED8S/830 PSU WH
Full EOC	871016330662999
Kod zamówienia	30662999
Materiał Nr (12NC)	911401532031
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163306629
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8710163306902


Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED8S/830 PSU WH

Ledinaire DN060 downlight

