



Downlight DN060B

DN060B LED8S/830 PSU WH

Downlight DN060B, 9 W, 800 lm, 3000 K, Opaliserad

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer med gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver!

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon	-
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Garantitid	3 år

Ljusteknik	
Ljusflöde	800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgåtergivningindex	>80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Armaturens ljusstrålefördelning	10°

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektförbrukning	9 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9

Anslutning	2-polig tryckanslutning
------------	-------------------------

Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)


Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Plast
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	225 mm
Total bredd	225 mm
Total höjd	100 mm
Total diameter	173 mm

Downlight DN060B


Mått (höjd x bredd x djup)	100 x 225 x 225 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN060B LED8S/830 PSU WH
Fullständigt produktnamn	DN060B LED8S/830 PSU WH
Full EOC	871016330662999
Beskrivning av lokal kod	7473400
Beställningsnummer	30662999
Materialnummer (12NC)	911401532031
Lokal kod	7473400
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163306629
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8710163306902


Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED8S/830 PSU WH

Downlight DN060B

