



Downlight DN060B

DN060B LED18S/840 PSU WH

Downlight DN060B, 18 W, 1800 lm, 4000 K, Opale

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit


Informations générales		Connexion	
Source lumineuse remplaçable	Non	Connecteur à poussoir 2 pôles	
Appareillage	-	Température	
Type de lampe	LED	Gamme de températures ambiantes	
Valeur ajoutée	Economique	0 à +35 °C	
Garantie	3 ans	Commandes et gradation	
Données techniques de l'éclairage		Variation de l'intensité lumineuse	
Flux lumineux	1 800 lm	Non	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Mécanique et boîtier	
Température de couleur	840 blanc neutre	Matériaux du corps	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°	Plastique	
Fonctionnement et électricité		Matériaux du réflecteur	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Acier	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz	Matériaux optiques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Polycarbonate	
Consommation électrique	18 W	Matériaux de fixation	
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Acier inoxydable	
		Couleur du corps	
		Blanc	
		Finition du cache optique/de la lentille	
		Opale	
		Longueur totale	
		175 mm	
		Largeur totale	
		175 mm	
		Hauteur totale	
		120 mm	
		Diamètre total	
		233 mm	

Downlight DN060B


Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	120 x 175 x 175 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65

Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DN060B LED18S/840 PSU WH
Nom de produit complet	DN060B LED18S/840 PSU WH
Code EOC	871016330663699
Code de commande	30663699
Code 12NC	911401532131
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163306636
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163306919


Schéma dimensionnel



Données photométriques



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/840 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/840 PSU WH

Downlight DN060B

