




DN060B mélysugárzó

DN060B LED18S/840 PSU WH

DN060B mélysugárzó, 18 W, 1800 lm, 4000 K, Opál

A Philips LEDINAIRE termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
Cserélhető fényforrás	Nem
Működtető szerelvény	-
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Érték
Jótállási idő	3 év

Technikai adatok	
Fényáram	1 800 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	110°

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítményfelvétel	18 W

Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	2 pólusú gyorscsatlakozó

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)


Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Műanyag
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Rozsdamentes acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	175 mm
Teljes szélesség	175 mm
Teljes magasság	120 mm

DN060B mélysugárzó

Teljes átmérő	233 mm
Méret (magasság × szélesség × mélység)	120 x 175 x 175 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L65


Méretezett rajza

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/840 PSU WH

Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	DN060B LED18S/840 PSU WH
Teljes terméknév	DN060B LED18S/840 PSU WH
Full EOC	871016330663699
Rendelési kód	30663699
Cikkszám (12NC)	911401532131
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163306636
Számláló – csomag külső dobozonként	8
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163306919



General uniform lighting - DN060B LED18S/840 PSU WH

DN060B mélysugárzó

