



Greenperform Highbay G2

BY688P LED 140/NW PSD S-NB

LED module 15600 lm, Нейтральный белый, Источник питания с интерфейсом DALI, Узкий световой пучок

Светильник GreenPerform LED Highbay создан для замены традиционных HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт. Эта усовершенствованная система освещения способна обеспечить экономию энергии до 77%. Система обеспечивает возможность простой точечной замены HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт при помощи трех способов монтажа. Уникальная плоская конструкция позволяет выполнять монтаж при помощи крюков, подвесов и кронштейнов. Светильники GreenPerform LED Highbay также позволяют максимально сократить время простоя. В случае перебоев в энергоснабжении они вновь включаются мгновенно в отличие от традиционных HID-светильников, разогревающихся постепенно. Они находят применение в множестве разных областей. Три варианта ширины луча света и оптика для высокой установки позволяют с высокой точностью освещать вертикальные плоскости

Данные о продукции

Общая информация		Сертификат ENEC	
Код лампового семейства	LED156 [LED module 15600 lm]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	- Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет	Технические характеристики освещения	
Количество единиц ПРА	1 шт.	Светоотдача	14 000 лм
ПРА	-	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Драйвер в комплекте	Да	Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/Вт
Тип светогенератора	LED	Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Маркировка CE	-		
Знак пожароопасности	-		

Greenperform Highbay G2

Цвет источника света	Нейтральный белый
Оптический тип	Узкий световой пучок
Тип оптической крышки	Закаленное стекло
Светораспределение светильника	70°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	130 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	8

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -25 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Да

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло

Цвет корпуса	Серебристый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7.5%
Начальная цветность	-
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	1% (зависит от диммера, ELV)
-----------------------------------	------------------------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BY688P LED 140/NW PSD S-NB
Полное название продукта	BY688P LED 140/NW PSD S-NB
Полный код продукта	911401536211
Код заказа	911401536211
Материал № (12NC)	911401536211
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Greenperform Highbay G2

