



Greenperform Highbay G2

BY689P LED100 L3000/NW PSU S-WB PC

LED module 11000 lm, Нейтральный белый, Источник питания (Вкл./Выкл.), Широкий световой пучок, Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный

Светильник GreenPerform LED Highbay создан для замены традиционных HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт. Эта усовершенствованная система освещения способна обеспечить экономию энергии до 77%. Система обеспечивает возможность простой точечной замены HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт при помощи трех способов монтажа. Уникальная плоская конструкция позволяет выполнять монтаж при помощи крюков, подвесов и кронштейнов. Светильники GreenPerform LED Highbay также позволяют максимально сократить время простоя. В случае перебоев в энергоснабжении они вновь включаются мгновенно в отличие от традиционных HID-светильников, разогревающихся постепенно. Они находят применение в множестве разных областей. Три варианта ширины луча света и оптика для высокой установки позволяют с высокой точностью освещать вертикальные плоскости

Данные о продукции

Общая информация		Знак пожароопасности	
Код лампового семейства	LED110 [LED module 11000 lm]	Сертификат ENEC	-
Сменный источник света	Нет	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Количество единиц ПРА	1 шт.	Технические характеристики освещения	
ПРА	-	Светоотдача	14 000 лм
Драйвер в комплекте	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Тип светогенератора	LED		
Маркировка CE	-		

Greenperform Highbay G2

Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Цвет источника света	Нейтральный белый
Оптический тип	Широкий световой пучок
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	100°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	90 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	-
Кабель	Кабель 3,0 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	8

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -25 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светотдача	Да

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло

Цвет корпуса	Серебристый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7.5%
Начальная цветность	-
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BY689P LED100 L3000/NW PSU S-WB PC
Полное название продукта	BY689P LED100 L3000/NW PSU S-WB PC
Полный код продукта	911401570811
Код заказа	911401570811
Материал № (12NC)	911401570811
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Greenperform Highbay G2

