



Greenperform Highbay G2

BY689P LED100 L3000/NW PSU S-NB PC

LED module 11000 lm, Нейтральный белый, Источник питания (Вкл./Выкл.), Узкий световой пучок, Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный

Светильник GreenPerform LED Highbay создан для замены традиционных HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт. Эта усовершенствованная система освещения способна обеспечить экономию энергии до 77%. Система обеспечивает возможность простой точечной замены HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт при помощи трех способов монтажа. Уникальная плоская конструкция позволяет выполнять монтаж при помощи крюков, подвесов и кронштейнов. Светильники GreenPerform LED Highbay также позволяют максимально сократить время простоя. В случае перебоев в энергоснабжении они вновь включаются мгновенно в отличие от традиционных HID-светильников, разогревающихся постепенно. Они находят применение в множестве разных областей. Три варианта ширины луча света и оптика для высокой установки позволяют с высокой точностью освещать вертикальные плоскости

Данные о продукции


Общая информация		Сертификат ENEC	
Код лампового семейства	LED110 [LED module 11000 lm]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	- Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет	Технические характеристики освещения	
Количество единиц ПРА	1 шт.		
ПРА	-		
Драйвер в комплекте	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Маркировка CE	-	Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Знак пожароопасности	-	Цвет источника света	Нейтральный белый

Greenperform Highbay G2

Оптический тип	Узкий световой пучок
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	70°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	90 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	-
Кабель	Кабель 3,0 м без вилки
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -25 до +45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Да
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Металл
Оптический материал	Поликарбонат
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-7.5%
Начальная цветность	-
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY689P LED100 L3000/NW PSU S-NB PC
Полное название продукта	BY689P LED100 L3000/NW PSU S-NB PC
Полный код продукта	911401570911
Код заказа	911401570911
Материал № (12NC)	911401570911
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Greenperform Highbay G2

