



Greenperform Highbay G2

BY687P LED240 L3000/NW PSR S-WB PC

Нейтральный белый, Источник питания регулируемый, Широкий световой пучок, Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный

Светильник GreenPerform LED Highbay создан для замены традиционных HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт. Эта усовершенствованная система освещения способна обеспечить экономию энергии до 77%. Система обеспечивает возможность простой точечной замены HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт при помощи трех способов монтажа. Уникальная плоская конструкция позволяет выполнять монтаж при помощи крюков, подвесов и кронштейнов. Светильники GreenPerform LED Highbay также позволяют максимально сократить время простоя. В случае перебоев в энергоснабжении они вновь включаются мгновенно в отличие от традиционных HID-светильников, разогревающихся постепенно. Они находят применение в множестве разных областей. Три варианта ширины луча света и оптика для высокой установки позволяют с высокой точностью освещать вертикальные плоскости

Данные о продукции


Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Сменный источник света	Нет	Температура 650 °C,	Температура 650 °C,
Количество единиц ПРА	1 шт.	продолжительность 30 с	продолжительность 30 с
ПРА	-	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Да	Светоотдача	14 000 лм
Тип светогенератора	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Маркировка CE	-	Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/Вт
Знак пожароопасности	-	Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Сертификат ENEC	-	Цвет источника света	Нейтральный белый

Greenperform Highbay G2

Оптический тип	Широкий световой пучок
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	100°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	230 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	-
Кабель	Кабель 3,0 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	8
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -25 до +45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Да
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Металл
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Цвет корпуса	Серебристый

Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-7.5%
Начальная цветность	-
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	1% (зависит от диммера, ELV)
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY687P LED240 L3000/NW PSR S-WB PC
Полное название продукта	BY687P LED240 L3000/NW PSR S-WB PC
Полный код продукта	911401571711
Код заказа	911401571711
Материал № (12NC)	911401571711
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Greenperform Highbay G2

