



# Greenperform Highbay G2

## BY687P LED240 L3000/NW PSR S-HRO PC

Нейтральный белый, Источник питания регулируемый, Оптика для высокой установки, Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный

Светильник GreenPerform LED Highbay создан для замены традиционных HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт. Эта усовершенствованная система освещения способна обеспечить экономию энергии до 77%. Система обеспечивает возможность простой точечной замены HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт при помощи трех способов монтажа. Уникальная плоская конструкция позволяет выполнять монтаж при помощи крюков, подвесов и кронштейнов. Светильники GreenPerform LED Highbay также позволяют максимально сократить время простоя. В случае перебоев в энергоснабжении они вновь включаются мгновенно в отличие от традиционных HID-светильников, разогревающихся постепенно. Они находят применение в множестве разных областей. Три варианта ширины луча света и оптика для высокой установки позволяют с высокой точностью освещать вертикальные плоскости

### Данные о продукции


| Общая информация       |       | Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки |                              |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Сменный источник света | Нет   | Температура 650 °C,                                    | продолжительность 30 с       |
| Количество единиц ПРА  | 1 шт. | Технические характеристики освещения                   |                              |
| ПРА                    | -     | Коррелированная цветовая температура (ном.)            | 4000 К                       |
| Драйвер в комплекте    | Да    | Коэффициент цветопередачи (CRI)                        | 85                           |
| Маркировка CE          | -     | Цвет источника света                                   | Нейтральный белый            |
| Знак пожароопасности   | -     | Оптический тип                                         | Оптика для высокой установки |
| Сертификат ENEC        | -     |                                                        |                              |

Greenperform Highbay G2

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип оптической крышки                           | Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный        |
| Светораспределение светильника                  | 100°                                             |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                                  |
| Частота сети                                    | 50 to 60 Hz                                      |
| Энергопотребление                               | 230 В                                            |
| Коэффициент мощности (доля)                     | 0.95                                             |
| Соединение                                      | -                                                |
| Кабель                                          | Кабель 3,0 м без вилки                           |
| Температура                                     |                                                  |
| Диапазон температур окружающей среды            | От -25 до +45 °C                                 |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                                                  |
| Возможность диммирования                        | Да                                               |
| Драйвер/блок питания/трансформатор              | Источник питания регулируемый                    |
| Постоянная светоточка                           | Да                                               |
| Механические компоненты и корпус                |                                                  |
| Материал корпуса                                | Металл                                           |
| Оптический материал                             | Поликарбонат                                     |
| Соответствие требованиям и область применения   |                                                  |
| Код защиты от проникновения (IP)                | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Код степени защиты от механических воздействий       | IK07 [2 Дж, усиленный]              |
| Класс защиты IEC                                     | Класс безопасности I                |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |                                     |
| Допустимая погрешность светового потока              | +/-7.5%                             |
| Начальная цветность                                  | -                                   |
| Допустимое значение потребляемой мощности            | +/-10%                              |
| Условия эксплуатации                                 |                                     |
| Максимальный уровень диммирования                    | 1% (зависит от диммера, ELV)        |
| Данные об изделии                                    |                                     |
| Название продукта для заказа                         | BY687P LED240 L3000/NW PSR S-HRO PC |
| Полное название продукта                             | BY687P LED240 L3000/NW PSR S-HRO PC |
| Полный код продукта                                  | 911401572611                        |
| Код заказа                                           | 911401572611                        |
| Материал № (12NC)                                    | 911401572611                        |
| Нумератор — количество на упаковку                   | 1                                   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб                | 1                                   |

Чертеж размеров



## Greenperform Highbay G2

