

PHILIPS

Lighting



# 明皓超薄筒灯 DN003B

## DN003B LED6/WW D90 RD

明皓超薄筒灯提供了高光效，光品质出光效果，高可靠性。从 600 流明到 2000 流明的各种输出选择，可以方便替换传统的筒灯。可以应用在包括商场、店铺、住宅、办公等多种场合，是理想的批发类灯具产品。

### 产品数据

一般信息		驱动器/功率单元/变压器	
可更换光源	否	电源装置 (开/关)	
照明技术	LED	机械和外壳	
质保期	1 年	外壳材料	塑料
灯技术		反射镜材料	聚碳酸酯
光通量	600 lm	光纤材料	聚碳酸酯
相关色温 (标称)	3000 K	外壳颜色	白色
显色指数 (CRI)	80	总长度	33 mm
光源颜色	3000/4000/6500	总宽度	33 mm
灯具光束扩散	110°	总高度	33 mm
操作和电气		总直径	115 mm
线频率	50 or 60 Hz	尺寸 (高 x 宽 x 深)	33 x 33 x 33 mm
输入频率	50 或 60 Hz	审批和申请	
功耗	7 W	IP 等级	IP20 [手指保护]
功率系数 (小数)	0.7	机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]
连接	飞线/电线	保护等级 IEC	安全等级 II
温度		初始性能 (符合 IEC 标准)	
环境温度范围	-20 至 +40°C	初始色度	SDCM<5
控制和调光		功耗误差	+/-10%
可调光	否	产品数据	
		订单产品名称	DN003B LED6/WW D90 RD

## 明皓超薄筒灯 DN003B

完整的产品名称	DN003B LED6/WW D90 RD
完整产品代码	911401597031
订购代码	911401597031
材料编号 (12NC)	911401597031
计算器 - 每包数量	1

EAN/UPC - 产品/箱	6923828623951
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828623951

### 二维绘图

