



# Tango G2 LED

## BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE

Tango G2 LED, 21000 лм, 210 В, Нейтральный белый 740, Асимметричный широкий световой пучок, 16° x 80°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

### Данные о продукции

| Общая информация                            |               |                                                 |                                      |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Сменный источник света                      | Да            | Эффективность (номинальная) (ном.)              | 100 лм/Вт                            |
| Драйвер в комплекте                         | Да            | Коэффициент цветопередачи (CRI)                 | >70                                  |
| Тип светогенератора                         | LED           | Цвет источника света                            | Нейтральный белый 740                |
| Осветительная технология                    | LED           | Тип оптической крышки                           | Стеклопластиковый                    |
| Маркировка CE                               | Маркировка CE | Светораспределение светильника                  | 16° x 80°                            |
| Гарантийный период                          | 3 года        | Тип оптики для размещения вне зданий            | Асимметричный широкий световой пучок |
| Технические характеристики освещения        |               | Эксплуатационные и электрические характеристики |                                      |
| Светоотдача                                 | 21 000 лм     | Входное напряжение                              | 220-240 В                            |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000 К        | Частота сети                                    | 50 or 60 Hz                          |
|                                             |               | Энергопотребление                               | 210 Вт                               |
|                                             |               | Коэффициент мощности (доля)                     | 0.95                                 |

Tango G2 LED

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Соединение | Свободные вводы/провода |
| Кабель     | Кабель 1,5 м без вилки  |

Температура

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От -40 до +45 °C |
|--------------------------------------|------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Возможность диммирования           | Нет                           |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | Источник питания (Вкл./Выкл.) |
| Интерфейс управления               | -                             |
| Постоянная светоточда              | Нет                           |

Механические компоненты и корпус

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Материал корпуса                    | Отлитый под давлением алюминий    |
| Оптический материал                 | Полиметилметакрилат               |
| Материал оптической крышки          | Поликарбонат                      |
| Материал фиксации                   | Сталь                             |
| Цвет корпуса                        | Алюминий и серый                  |
| Монтажное устройство                | Монтажный кронштейн, регулируемый |
| Форма оптической крышки             | Плоский                           |
| Общая длина                         | 480 мм                            |
| Общая ширина                        | 655 мм                            |
| Общая высота                        | 60 мм                             |
| Эффективная площадь проекции        | 0,25 м²                           |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 60 x 655 x 480 mm                 |

Соответствие требованиям и область применения

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP) | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Код степени защиты от механических воздействий | IK07 [2 Дж, усиленный] |
|------------------------------------------------|------------------------|

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Защита светильника от бросков напряжения до 10 кВ в дифференциальном режиме и до 10 кВ в синфазном режиме |
| Класс защиты IEC                                      | Класс безопасности I                                                                                      |


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Допустимая погрешность светового потока   | +/-10%  |
| Начальная цветность                       | SDCM<=7 |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%  |

Данные об изделии

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Название продукта для заказа          | BVP283 LED210/NW 210W 220-240V<br>AWBE |
| Полное название продукта              | BVP283 LED210/NW 210W 220-240V<br>AWBE |
| Полный код продукта                   | 911401605803                           |
| Код заказа                            | 911401605803                           |
| Материал № (12NC)                     | 911401605803                           |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                      |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                                      |

Чертеж размеров



## Tango G2 LED

