



Essential Smartbright LED

BVP161 LED26/CW 30W 220-240V WB GOLD

Essential Smartbright LED, 2600 lm, 30 W, 757 冷白色, 宽光束, 安全等级 I, 安装支架可调

飞利浦 BVP161 系列投光灯不仅帮助业主节省初期的投入，还能大幅省去电费、维护等后期运营成本

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	-
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
灯技术	
光通量	2,600 lm
相关色温 (标称)	5700 K
光效 (额定) (标称)	86.67 lm/W
显色指数 (CRI)	>70
光源颜色	757 冷白色
光罩类型	聚碳酸酯盖中的微透镜光学装置，宽
户外光学类型	宽光束
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V

线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	1.18 A
侵入时间	0.0033 ms
功耗	30 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	电缆 0.3 米不带插头
温度	
环境温度范围	-40 至 +45°C
控制和调光	
可调光	否
控制界面	-
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	金色

Essential Smartbright LED

安装设备	安装支架可调
光罩外形	扁平
光罩外观	磨砂
总长度	193.2 mm
总宽度	142.5 mm
总高度	33.8 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 x 143 x 193 mm

审批和申请

IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 强化型]
浪涌保护 (通用/差异)	4/2 kV
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

初始色度	SDCM <5
功耗误差	+/-10%

产品数据

订单产品名称	BVP161 LED26/CW 30W 220-240V WB GOLD
完整的产品名称	BVP161 LED26/CW 30W 220-240V WB GOLD
完整产品代码	911401608903
订购代码	911401608903
材料编号 (12NC)	911401608903
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	16

二维绘图

