




Tango G2 LED

BVP281 LED88/CW 80W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 8800 lm, 80 W, 冷白光, 安全等級 I

Tango G2 LED 是用於各種照明應用的通用型 LED 泛光照明燈具，如區域照明，廣告招牌，外牆，工業區，休閒運動和其他一般應用。Tango G2 LED 泛光燈將 LED 光源，光學系統，散熱片和驅動器整合到一個緊湊的外殼中。其特別設計的散熱器具有美觀性和功能性，以確保可靠性和長使用壽命。Tango G2 LED 充分利用 LED 技術提供的節能和更長的使用壽命，將區域照明帶入了一個新時代。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌

照明技術	
光通量	8,800 lm
相關色彩溫度 (規範)	5700 K
光效 (額定) (標準)	110 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	冷白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	80 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線

續線	1.5 公尺續線不含插頭
----	--------------

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	鋁與灰色
整體長度	412 mm
整體寬度	454 mm
整體高度	60 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	60 x 454 x 412 mm

Tango G2 LED

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP281 LED88/CW 80W 220-240V SWB

完整產品名稱	BVP281 LED88/CW 80W 220-240V SWB
完整產品代碼	911401634702
訂單代碼	911401634702
材質 Nr. (12NC)	911401634702
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291996088
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8718291996088

二维绘图

