



CoreLine Tempo

BVP120 LED80/NW A

CoreLine Tempo, 8800 lm, 88 W, 740 semleges fehér, Aszimmetrikus, 39° x 96°, I. biztonsági osztály, Állítható tartókonzol

A CoreLine Tempo a CoreLine család első kültéri megoldása. A hagyományos megoldások cseréjére terveztük, ezekhez képest alacsonyabb fogyasztást nyújt, és kevesebb befektetést igényel. A korlátozott lehetőségek megkönnyítik a legjobb azonos teljesítményű cseremegoldás megtalálását.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED80 [LED module 8000 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Lighting Technology	LED
CE jelölés	CE-jelölés
Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után

Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	8 800 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényforrások száma	108
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Síküveg
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	39° x 96°

Optikai típus – kültéri	Aszimmetrikus
-------------------------	---------------

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	33,9 A
Indulási idő	380 ms
Teljesítményfelvétel	88 W
Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	Külső csatlakozó
Kábel	Kábel, 0,5 m, kábelcsatlakozóval
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	1

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Akrilát
Optikai anyag	Akrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Alumínium és szürke
Rögzítőeszköz	Állítható tartókonzol
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	454 mm
Teljes szélesség	410 mm
Teljes magasság	63 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,13 m²
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	63 x 410 x 454 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 10 kV differenciál üzemmódban és 10 kV közös üzemmódban
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.374, 0.369) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Meghajtó meghibásodási aránya 75 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	7,5 %
Fényáram-megmaradás 75 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BVP120 LED80/NW A
Teljes terméknev	BVP120 LED80/NW A
Full EOC	871016329589300
Rendelési kód	29589300
Cikkszám (12NC)	911401649202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163295893
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163295893

Méretezett rajza



