




# Tango G2 LED

## BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 21000 лм, 210 В, Теплый белый 730, Класс безопасности I

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

### Данные о продукции

| Общая информация                            |                  | Эксплуатационные и электрические характеристики |                         |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Драйвер в комплекте                         | Да               | Входное напряжение                              | 220-240 Вт              |
| Осветительная технология                    | LED              | Частота сети                                    | 50 to 60 Hz             |
| Маркировка CE                               | Маркировка CE    | Энергопотребление                               | 210 В                   |
| Технические характеристики освещения        |                  | Коэффициент мощности (доля)                     | 0.95                    |
| Светоотдача                                 | 21 000 лм        | Соединение                                      | Свободные вводы/провода |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 5700 К           | Кабель                                          | Кабель 1,5 м без вилки  |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 100 лм/В         | Температура                                     |                         |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | >70              | Диапазон температур окружающей среды            | От -40 до +50 °C        |
| Цвет источника света                        | Теплый белый 730 | Системы управления и регулировка яркости света  |                         |
| Тип оптической крышки                       | Стеклянный       | Возможность диммирования                        | Нет                     |

# Tango G2 LED

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Интерфейс управления                                 | -                                                |
| <b>Механические компоненты и корпус</b>              |                                                  |
| Материал корпуса                                     | Отлитый под давлением алюминий                   |
| Оптический материал                                  | Поликарбонат                                     |
| Материал оптической крышки                           | Поликарбонат                                     |
| Цвет корпуса                                         | Алюминий и серый                                 |
| Общая длина                                          | 480 мм                                           |
| Общая ширина                                         | 655 мм                                           |
| Общая высота                                         | 60 мм                                            |
| Размеры (высота x ширина x глубина)                  | 60 x 655 x 480 mm                                |
| <b>Соответствие требованиям и область применения</b> |                                                  |
| Код защиты от проникновения (IP)                     | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий       | IK07 [2 Дж, усиленный]                           |
| Класс защиты IEC                                     | Класс безопасности I                             |

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b> |                                       |
| Допустимая погрешность светового потока                     | +/-10%                                |
| Допустимое значение потребляемой мощности                   | +/-10%                                |
| <b>Данные об изделии</b>                                    |                                       |
| Название продукта для заказа                                | BVP283 LED210/CW 210W 220-240V<br>SWB |
| Полное название продукта                                    | BVP283 LED210/CW 210W 220-240V<br>SWB |
| Полный код продукта                                         | 911401669402                          |
| Код заказа                                                  | 911401669402                          |
| Материал № (12NC)                                           | 911401669402                          |
| Нумератор — количество на упаковку                          | 1                                     |
| Нумератор — упаковок на внешний короб                       | 1                                     |

## Чертеж размеров

