



明尚 LED 三防灯 G2

WT066C CW LED18 L1200 PSU FW GC

明尚 LED 三防灯 G2, 19.4 W, 1800 lm, 6500 K, 120°

明尚 LED 三防灯 G2 是在第一代产品的基础上的创新突破。可以完全替代传统的荧光灯三防灯以及想通过加装 LED 灯管来实现 LED 升级的三防灯。一体化设计，免维护，高品质的出光效果，抵御复杂恶劣的环境，低成本的运营成本。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	-
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 750°C，持续时间 5 秒
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	1,800 lm
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定)(标称)	90 lm/W
显色指数 (CRI)	>80
光源光束角度	- °
光源颜色	冷白色
光学类型	对称
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/乳白玻璃盖

灯具光束扩散	120°
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	6.9 A
侵入时间	0.1 ms
功耗	19.4 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	电缆 0.3 米不带插头
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	70
温度	
环境温度范围	-30 至 +45°C
控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-

明尚 LED 三防灯 G2

恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	聚碳酸酯
反射镜材料	钢
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	不锈钢
外壳颜色	灰色和白色
光罩外观	乳白玻璃
总长度	1,226 mm
总宽度	68 mm
总高度	60 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	60 x 68 x 1226 mm
审批和申请	
IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]
保护等级 IEC	安全等级 II
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	SDCM<5

功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	0.0022 %
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时
使用寿命中值 L80B50	17,500 小时
使用寿命中值 L90B50	8,100 小时
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
产品数据	
订单产品名称	WT066C CW LED18 L1200 PSU FW GC
完整的产品名称	WT066C CW LED18 L1200 PSU FW GC
完整产品代码	692382862442299
订购代码	911401671403
材料编号 (12NC)	911401671403
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828624422
计算器 - 每个外包装箱中的包数	4
EAN/UPC - 案例	6923828624507

二维绘图

