



LED Bollard II

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm, Meleg fehér, Tápegység (be/ki), 220-240 V

Az emberek kellemes atmoszféra megteremtésére törekcsenek a lakóingatlanjaik környékén. Szeretnék, ha a környék kellemes látványt nyújtana a látogatóknak, jó hangulatot árasztana és vendégmarasztaló lenne. Ezt a megkapó hangulatot optimális megvilágítással és minimális kiadással szeretnék elérni. A megbízható minőségű, alacsony fogyasztású LED-ek és a beépített meghajtó egyesítésével a strapabíró LED Bollard elérhető áron kínál a köztéri igényeknek megfelelő LED-es világítást.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED3.4 [LED module 340 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Értéklétra	Teljesítmény
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	CE-jelölés
Jótállási idő	3 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	50
Fényáram	340 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°

Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	34 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>75
A fényforrás színe	Meleg fehér
Optikai bura típusa	Opálos bura/fedél
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	-
Optikai típus – kültéri	Szimmetrikus

Működtetés és elektronika


Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	15 A
Indulási idő	0,0011 ms
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítménytényező (tört)	0.4
Csatlakoztatás	Csatlakozóegység, 3 pólusú
Kábel	Kábel dugó nélkül, 3 pólusú

LED Bollard II

Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	15
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Alaplemez
Optikai búra/lencse formája	-
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes magasság	800 mm
Teljes átmérő	180 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,077 m²
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	4/4 kV
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.47, 0.42) SDCM>5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	1 %
Élettartam – L80B10	25 000 h
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Teljes terméknev	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Full EOC	871016329888700
Rendelési kód	29888700
Cikkszám (12NC)	911401692002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163298887
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163298887

Méretezett rajza



LED Bollard II

