



Pentura mini LED

BN130C LED3S/830 PSU L325

LED Module, system flux 300 lm, 830 meleg fehér, Tápegység (be/ki)

A Pentura Mini LED egy rendkívül vékony szabadonsugárzó, amely a LED-es technika energiamegtakarítási előnyei mellett kiváló világítást is biztosít: erős, egyenletes fényeloszlású, jó színvisszaadású fényt. Rendkívül egyszerűen felszerelhető szűkös helyekre is, pl. boltokban polc alá, vagy íróasztalok és munkaállomások tetejére otthon vagy otthoni irodában. Beépített meghajtójának és átmenő vezetékezésének köszönhetően a felszerelés nagyon rövid időt vesz igénybe. A tápkábel, a rögzítőkapcsok és a csatlakoztatási kiegészítők mellékelve vannak. Az áttetsző végzőró elemek kiküszöbölik a lámpatestek közötti sötét foltokat, így az ügyfelek folyamatos fénysávot alakíthatnak ki.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED3S [LED Module, system flux 300 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
CE jelölés	CE-jelölés
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Technikai adatok	
Fényáram	300 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>75
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	4 W

Pentura mini LED

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány 0 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Meghajtó/tápegység/transzformátor Tápegység (be/ki)

Mechanika és tokozás

Ház anyaga Polikarbonát

Optikai búra/lencse anyaga Üveg

Ház színe Fehér

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02 [0,2 J standard]

IEC védelmi osztály II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték (0.42, 0.40) SDCM <5

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet 25 °C

Véletlenszerű váltásra alkalmas Nem

Termékadatok

A termék megrendelési neve BN130C LED3S/830 PSU L325

Teljes terméknev BN130C LED3S/830 PSU L325

Full EOC 871016329654899

Rendelési kód 29654899

Cikkszám (12NC) 911401704822


Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8710163296548

Számláló – csomag külső dobozonként 24

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8710163296623

Méretezett rajza



Product	A
BN130C LED3S/830 PSU L325	325 mm

