



Ledinaire projektor

BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE

LED Module 1000 lm – 840 Neutral hvid –
Strømforsyningsenhed – Meget bred strålevinkel 100° –
Movement detection unit

Denne populære serie af projektørbelysningsarmaturer fås som lagervarer til en konkurrencedygtig pris og de er alle af Philips' høje kvalitetsstandarder. Ledinaire er pålidelig, energieffektiv og til at betale og dermed den perfekte løsning til en lang række undendørs anvendelser – fra bygningsfacader og butikker til plakattavler, fodgængertunneler og havebelysning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Lyskildeserie – kode	LED10 [LED Module 1000 lm]	Optiktype til brug udendørs	3 år
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Konstant lysudbytte	Meget bred strålevinkel 100°
Udskiftelig lyskilde	Nej	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	Nej
Antal forkoblingsenheder	-	Opfylder kravene i EU RoHS	220
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	LED-motortype	Ja
Driver medfølger	Ja		LED
Optikafskærmning/linsetype	GC [klart glas]	Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	100°	Fordeling af opadrettet lys	0
Indbygget lysstyringssystem	MDU [Movement detection unit]	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Lysstyringsgrænseflade	-	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Tilslutning	Løse ledere/kabler	Drift og el	
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Indgangsspænding	220 to 240 V
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Mærke for brændbarhed	-	Startstrømforbrug for CLO	- W
CE-mærke	CE-mærket	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
ENEC-mærke	-		

Ledinaire projektor

Slut-CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	0,54 A
Starttid	0,0054 ms
Effektfaktor (min.)	0.7

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Beslagmateriale	Stål
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	150 mm
Samlet bredde	35 mm
Samlet højde	160 mm
Effektivt projekteret område	0,018 m²
Farve	Aluminum and gray
Mål (højde x bredde x dybde)	160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Sikring mod spændingsudsving, niveau op til 2 kV

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1050 lm
--------------------------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	105 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	<7 SDCM
Indledende indgangseffekt	10 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	10 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016333132499
Ordreprodukt navn	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE
EAN/UPC – produkt	8710163331324
Ordrekode	33132499
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
SAP-materiale	911401733342
Nettovægt (stykke)	0,650 kg



Målskitse



BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE

