



Ledinaire projektor

BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE

LED Module 2000 lm – 830 Varm hvid – Strømforsyningsenhed
- Meget bred strålevinkel 100° – Movement detection unit

Denne populære serie af projektorbelysningsarmaturer fås som lagervarer til en konkurrencedygtig pris og de er alle af Philips' høje kvalitetsstandarder. Ledinaire er pålidelig, energieffektiv og til at betale og dermed den perfekte løsning til en lang række undendørs anvendelser – fra bygningsfacader og butikker til plakattavler, fodgængertunneler og havebelysning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Optiktype til brug udendørs	
Lyskildeserie – kode	LED20 [LED Module 2000 lm]	Konstant lysudbytte	Nej
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	110
Udskiftelig lyskilde	Nej	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Antal forkoblingsenheder	-	LED-motortype	LED
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Lysteknisk	
Driver medfølger	Ja	Fordeling af opadrettet lys	0
Optikafskærmning/linsetype	GC [klart glas]	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Armatur til lysstrålespredning	100°	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Indbygget lysstyringssystem	MDU [Movement detection unit]	Drift og el	
Lysstyringsgrænseflade	-	Indgangsspænding	220 to 240 V
Tilslutning	Løse ledere/kabler	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Startstrømforbrug for CLO	- W
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Mærke for brændbarhed	-	Slut-CLO-strømforbrug	- W
CE-mærke	CE-mærket	Startstrøm	0,64 A
ENEC-mærke	-		
Garantiperiode	3 år		

Ledinaire projektør

Starttid	0,0069 ms
Effektfaktor (min.)	0.8

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Beslagmateriale	Stål
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	150 mm
Samlet bredde	35 mm
Samlet højde	160 mm
Effektivt projekteret område	0,018 m²
Farve	Aluminum and gray
Mål (højde x bredde x dybde)	160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Sikring mod spændingsudsving, niveau op til 2 kV

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%

Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	<7 SDCM
Indledende indgangseffekt	20 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	10 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016333133199
Ordreprodukt navn	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE
EAN/UPC – produkt	8710163331331
Ordrekode	33133199
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
SAP-materiale	911401733352
Nettovægt (stykke)	0,650 kg



Målskitse



BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE

