




# CoreLine Panel

## RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 35 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen5 lever op til løftet fra CoreLine om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative MultiLumen-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132 LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

### Produkt data

| Generelle oplysninger      |                                                 |                                                           |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Udskiftelig lyskilde       | Nej                                             | Korreleret farvetemperatur (nom.)                         | 4000 K           |
| Antal forkoblingsenheder   | 1 enhed                                         | Lyseffekt (nominel) (nom.)                                | 123 lm/W         |
| Driver inkluderet          | Ja                                              | Farvegengivelsesindeks (CRI)                              | ≥80              |
| Lighting Technology        | LED                                             | Lyskildens spredningsvinkel                               | 120 °            |
| Plan                       | ydelse                                          | Lyskildefarve                                             | 840 Neutral hvid |
| CE-mærke                   | Ja                                              | Optiktype                                                 | -                |
| Garantiperiode             | 5 år                                            | Lampens lysstrålespedning                                 | 90°              |
| Mærke for brændbarhed      | Til montering på normalt antændelige overflader | UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 19               |
| ENEC-mærke                 | ENEC-mærke                                      | Drift og el                                               |                  |
| Glødetrædstest             | Temperatur 650 °C, varighed 30 s                | Indgangsspænding                                          | 220-240 V        |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja                                              | Linjefrekvens                                             | 50 to 60 Hz      |
| Lysteknisk                 |                                                 | Gennemsnitligt CLO-strømforbrug                           | 35 W             |
| Lysstrøm                   | 4.300 lm                                        | Startstrøm                                                | 11,8 A           |
|                            |                                                 | Starttid                                                  | 300 ms           |

## CoreLine Panel

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Strømforbrug                          | 35 W                                   |
| Effektfaktor (brøk)                   | 0.9                                    |
| Tilslutning                           | Push-in-stik, 3-polet                  |
| Kabel                                 | 0,25 m kabel med push-in-stik, 3-polet |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 24                                     |

### Temperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgivende temperaturområde | +10 til +40 °C |
|----------------------------|----------------|

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dæmpbar                       | Nej                            |
| Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed (Til/Fra) |
| Konstant lysudbytte           | Nej                            |

### Mekanik og armaturhus

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Materiale for lampehus             | Aluminium             |
| Reflektormateriale                 | -                     |
| Optikmateriale                     | Polymethylmethacrylat |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polymethylmethacrylat |
| Fikseringsmateriale                | Aluminium             |
| Farve på armaturhus                | Hvid                  |
| Optikafskærmning/objektivfinish    | Opal                  |
| Samlet længde                      | 597 mm                |
| Samlet bredde                      | 597 mm                |
| Samlet højde                       | 36 mm                 |
| Mål (højde x bredde x dybde)       | 36 x 597 x 597 mm     |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK03 [0,3 J]                                                |
| Bæredygtighedsklassificering      | -                                                           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II |
|------------------------|---------------------|

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Lysstrømstolerance         | +/-10%               |
| Indledende kromaticitet    | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10%               |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.                                     | 0,01 % |
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5 %    |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer            | L75    |

### Anvendelsesbetingelser

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Velegnet til tilfældigt skift     | Ja    |

### Produktdata

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC |
| Det fulde produktnavn                                | RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC |
| Full EOC                                             | 871016333468400                 |
| Ordrekode                                            | 33468400                        |
| Materialenr. (12NC)                                  | 911401735522                    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                               |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8710163334684                   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                               |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8710163334684                   |

## Målskitse

