



Ledinaire vægmonteret WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire vægmonteret WL060V, 19.5 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
Indbygget lysstyringssystem	Bevægelsesdetektionsenhed

CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	1.700 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 120°

Ledinaire vægmonteret WL060V

Lampens lysstrålespedning	120°
---------------------------	------

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	3,28 A
Starttid	0,044 ms
Strømforbrug	19,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.85
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	50

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polypropylen
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	345 mm
Samlet bredde	345 mm
Samlet højde	97 mm
Samlet diameter	345 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	97 x 345 x 345 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med wire, stænksikker]
-----------------------------------	--

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,005 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	2,24 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata

Ordreprodukt navn	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Det fulde produkt navn	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871016333913999
Ordrekode	33913999
Materialenr. (12NC)	911401802480
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163339139
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	5
EAN/UPC – kasse	8710163339191

Målskitse



Ledinaire vægmonteret WL060V

