



Tango Mini BVP280

BVP280 LED40/WW 40W 220-240V AMB GM

Tango Mini BVP280, 4000 лм, 40 В, Теплый белый, Асимметричный, средняя ширина пучка, 39° x 96°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Tango mini LED – это светодиодная подсветка для освещения в различных сферах, например, освещение в помещениях, билбордов, фасадов, промышленных зон и других просторных. Проектор Tango mini LED помещает светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в один компактный корпус. Его специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие надежность и длительный срок службы. Tango mini LED использует светодиодную технологию, которая обеспечивает экономию энергии и более длительный срок службы.

Данные о продукции


Общая информация		Технические характеристики освещения	
Код лампового семейства	-	Светоотдача	4 000 лм
Сменный источник света	Да	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Количество единиц ПРА	-	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Драйвер в комплекте	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Тип светогенератора	LED	Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Осветительная технология	LED	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Маркировка CE	Маркировка CE	Цвет источника света	Теплый белый
Гарантийный период	3 года	Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика
Знак пожароопасности	-	Светораспределение светильника	39° x 96°
Сертификат ENEC	-	Тип оптики для размещения вне зданий	Асимметричный, средняя ширина пучка
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет		

Tango Mini BVP280

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	40 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	-
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая длина	253 мм
Общая ширина	240 мм
Общая высота	47 мм
Эффективная площадь проекции	0,052 m²

Размеры (высота x ширина x глубина)	47 x 240 x 253 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 10 кВ в дифференциальном режиме и до 10 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP280 LED40/WW 40W 220-240V AMB GM
Полное название продукта	BVP280 LED40/WW 40W 220-240V AMB GM
Полный код продукта	911401822498
Код заказа	911401822498
Материал № (12NC)	911401822498
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Tango Mini BVP280

