



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED504/CW 480W 220-240V AWB GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 50400 lm, 480 W, Ψυχρό λευκό, Ασύμμετρη ευρεία δέσμη, 15° x 95°, Κατηγορία ασφαλείας I, Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη

Το Σύστημα προβολών LED Philips SportsStar θέτει το πρότυπο στην οπτική κατανομή υψηλής ποιότητας με κορυφαία απόδοση και χαμηλή φωτορρύπανση (ή αποδοτικό έλεγχο φωτισμού). Από τον φωτισμό Αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι τους Υπαίθριους χώρους, το σύστημά μας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ιστών που απαιτούνται, ρίχνει φως ακριβώς στα σημεία που πρέπει. Επιλέξτε τα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού για κάθε περίπτωση με το Σύστημα προβολών LED Philips SportsStar.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Περίοδος εγγύησης	3 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	-
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Όχι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	50.400 lm
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	5700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	105,00 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Χρώμα πηγής φωτός	Ψυχρό λευκό

Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό οπτικό σύστημα με μικροφακούς
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	15° x 95°
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ασύμμετρη ευρεία δέσμη

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	480 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.95
Σύνδεση	Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Καλώδιο	Καλώδιο 1,5 m χωρίς βύσμα

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 έως +50 °C
----------------------------------	----------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Διασύνδεση ελέγχου	-
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Εξηλασμένο αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Fixation material	Χάλυβας
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό και μαύρο
Εξάρτημα στήριξης	Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Γαλακτόχρωμο
Συνολικό μήκος	680 mm
Συνολικό πλάτος	520 mm

Συνολικό ύψος	307 mm
Ενεργό εμβαδόν προβολής	0,42 m²
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	307 x 520 x 680 mm

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 15 kV σε διαφορική λειτουργία και 15 kV σε κοινή λειτουργία
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	SDCM<7
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
----------------------------------	-----------------

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BVP621 LED504/CW 480W 220-240V AWB GM
Πλήρες όνομα προϊόντος	BVP621 LED504/CW 480W 220-240V AWB GM
Full EOC	911401826098
Κωδικός παραγγελίας	01826098
Αρ. υλικού (12NC)	911401826098
Τοπικός κωδικός	BVP621L50CAWB
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



