



Tango G3 - BVP38x

BVP381 LED84/NW 70W 220-240V AMB GM

Tango G3 - BVP38x, 8400 lm, 70 W, Ουδέτερο λευκό, Ασύμμετρη μεσαία δέσμη, 40° x 80°, Κατηγορία ασφαλείας I, Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη

Το Philips Tango G3 Σύστημα προβολέα LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική λύση για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών φωτισμού υπαίθριων χώρων. Ενσωματώνει πηγή φωτός LED, οπτικό σύστημα, ψύκτρα και διάταξη οδήγησης σε ένα συμπαγές και στιβαρό περίβλημα που πληροί παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας. Η ειδικά σχεδιασμένη ψύκτρα του συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα για να διασφαλίζει άριστη αξιοπιστία. Με τεχνολογία LED, αυτό το φωτιστικό παρέχει ανώτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ανεβάζοντας τον φωτισμό υπαίθριων χώρων σε άλλο επίπεδο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	120 lm/W
Light source engine type	LED	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>70
Lighting Technology	LED	Χρώμα πηγής φωτός	Ουδέτερο λευκό
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό οπτικό σύστημα με μικροφακούς
Περίοδος εγγύησης	3 έτη	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	40° x 80°
Σήμανση ευφλεκτότητας	-	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ασύμμετρη μεσαία δέσμη
Σήμανση ENEC	-		
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Όχι		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Φωτεινή ροή	8.400 lm	Τάση εισόδου	220-240 V
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Κατανάλωση ενέργειας	70 W

Tango G3 – BVP38x

Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.95
Σύνδεση	Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Καλώδιο	Καλώδιο 1,5 m χωρίς βύσμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 έως +50 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικά/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Διασύνδεση ελέγχου	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Fixation material	Χάλυβας
Χρώμα περιβλήματος	Αλουμίνιο και γκρι
Εξάρτημα στήριξης	Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Γαλατόχρωμο
Συνολικό μήκος	500 mm
Συνολικό πλάτος	84 mm
Συνολικό ύψος	349 mm
Ενεργό εμβαδόν προβολής	0,12 m²
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	349 x 84 x 500 mm

Εγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 15 kV σε διαφορική λειτουργία και 15 kV σε κοινή λειτουργία
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	SDCM< 7
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BVP381 LED84/NW 70W 220-240V AMB GM
Πλήρες όνομα προϊόντος	BVP381 LED84/NW 70W 220-240V AMB GM
Full EOC	911401845498
Κωδικός παραγγελίας	01845498
Αρ. υλικού (12NC)	911401845498
Τοπικός κωδικός	BVP381L84NAMB
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1

