



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, All-in, 20 W, 12 W, D390 mm, 1200 lm, 2000 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, IP65

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartet lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger		EU RoHS-godkendt	
Udskiftelig lyskilde	Ja	Ja	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		
Driver inkluderet	Ja		
Lighting Technology	LED		
Plan	ydelse		
CE-mærke	Ja		
Garantiperiode	5 år		
Mærke for brændbarhed	-		
ENEC-mærke	ENEC-mærke		
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s		
		Lysteknisk	
		Lysstrøm	1.200 2.000 lm
		Mættet rød (R9)	<50
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
		Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
		Lyskildens spredningsvinkel	120 °
		Lyskildefarve	Farvetemperatur i flere farver

CoreLine Wall-mounted

Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	120° x 120°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	24
"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	– W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	20 W
Startstrøm	14 A
Starttid	0,012 ms
Strømforbrug	20 12 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 6-polet
Kabel	–
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32

Temperatur

Omgivende temperaturområde	–20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	–
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]

Bæredygtighedsklassificering	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.3818,0.3797) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 35000 timer	–
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	–
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	–

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH
Det fulde produkt navn	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH
Full EOC	871951452879699
Ordrekode	52879699
Materialenr. (12NC)	911401848182
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514528796
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514528956

CoreLine Wall-mounted

Målskitse

