



GreenPerform Highbay G3

BY698X LED200/NW PIR NB EN

GreenPerform Highbay G3, 155 В, 20000 лм, 4000 К, 60°

Самый экономичный прожектор для освещения предприятий общепромышленного применения — для завода, склада, оптовой базы, закрытого спортзала, для любых помещений с высокими потолками. Светильники можно объединять в группы в зависимости от планировки, при этом для изменения зонирования не нужно менять аппаратную часть, что значительно снижает расходы на введение в эксплуатацию. Сотрудники сами могут регулировать настройки уровня и времени освещения беспроводным путем. Систему светильников можно быстро перегруппировать в случае перестановки в помещении. Светильники GreenPerform Highbay G3 обеспечивают более высокую сравнительную экономию относительно другого светодиодного освещения. Это простое решение проблемы освещения для вашего предприятия.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Сменный источник света	Нет	Температура 650 °С, продолжительность 5 с	
Количество единиц ПРА	1 шт.	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Да	Светотдача	20 000 лм
Тип светогенератора	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Маркировка CE	Маркировка CE	Эффективность (номинальная) (ном.)	129 лм/В
Гарантийный период	3 года	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Цвет источника света	Нейтральный белый 840
		Оптический тип	Узкий световой пучок

GreenPerform Highbay G3

Тип оптической крышки	Поликарбонатная чаша/крышка
Светораспределение светильника	60°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	46 A
Время пуска	0,44 ms
Энергопотребление	155 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Внешний разъем
Кабель	Кабель 0,25 м с нажимным разъемом, 3-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	11
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +50 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	-
Постоянная светоточдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	107 мм
Общий диаметр	452 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38.0.38)SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50 000 часов
Медианный полезный срок службы L80B50	40 000 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	30 000 часов
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY698X LED200/NW PIR NB EN
Полное название продукта	BY698X LED200/NW PIR NB EN
Полный код продукта	871016332883600
Код заказа	911401865599
Материал № (12NC)	911401865599
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163328836
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8710163328836

Чертеж размеров



