



CitySphere

BDP780 GRN60/740 PSR II DW RB GR D7 76P

CitySphere, LED GreenLine 6000 lm, Distribuție largă, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm

Într-o perioadă în care practicile sociale se schimbă rapid, fiecare oraș încearcă să fie mai atractiv, mai primitiv, mai confortabil și mai sigur. CitySphere este un corp de iluminat cu LED pentru ambianță, cu montaj în cap de stâlp, proiectat pentru a crea o atmosferă confortabilă și plăcută, care face utilizatorii spațiilor publice să se simtă în largul lor. O prezență suplă, discretă pe timp de zi, acesta însușește spațiile urbane în timpul nopții. CitySphere oferă un volum de lumină confortabil din punct de vedere vizual și conferă orașului propria semnătură de culoare mulțumită inelului de culori. CitySphere este dotat cu știfturi, suporturi și coloane dedicate, permițând proiectanților, autorilor de specificații și persoanelor cu putere de decizie să creeze o identitate și o ambianță urbană consecvente.

Catalog de date

Informații generale			
Cod familie lămpi	GRN60 [LED GreenLine 6000 lm]	Lighting Technology	LED
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Tier	Specificație
Balast inclus	Da	Comandă încorporată	-
Fotocelulă	-	Marcaj CE	Da
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Cod familie de produse	BDP780 [CitySphere]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
		Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
		Date tehnice lumină	
		Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat rezistent la raze UV
Tip optic exterior	Distribuție largă

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	48 W

Temperatură

Interval temperatură ambiantală	De la -40 până la +50 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de reglare alimentare electrică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm
Finisaj capac optic/finisaj	Canelat

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	---

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h	10 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h	L80

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
-------------------------------------	-------

Date despre produs

Nume comandă produs	BDP780 GRN60/740 PSR II DW RB GR D7 76P
Numele complet al produsului	BDP780 GRN60/740 PSR II DW RB GR D7 76P
Full EOC	871794317665600
Cod de comandă	17665600
Număr material (12NC)	912300022712
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943176656
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943176656

Cote



