



CitySphere

BDP780 GRN40/830/BL PSU II DW RB DGR CLO

CitySphere, LED GreenLine 4000 lm, Széles fényeloszlás,
Állandó fényáram, Oszlopcsúcs 76 mm-es átmérőhöz

A gyorsan változó társadalmi szokások idejében minden város vonzónak, vendégszeretőnek, komfortosnak és biztonságosnak szeretné magát feltüntetni. A CitySphere oszlopcsúcsra rögzíthető LED-es lámpatest, amelyet arra terveztünk, hogy komfortos és kellemes hangulatot alakítson ki a köztereken. Nappal diszkréten a környezetbe simul, éjszaka pedig életre kelti a város tereit. A CitySphere a szemnek kényelmes fény mennyiséget nyújt, és színes gyűrűjének köszönhetően saját szintet biztosít a városnak. Egyedi oszlopkarokkal és oszlopokkal rendelhető, ami lehetővé teszi a területfejlesztési mérnökök és döntéshozók számára, hogy egységes hangulatot alakítsanak ki.

Termék adatok

Általános információ		Termékszalád kódja	
Lámpacsalád kódja	GRN40 [LED GreenLine 4000 lm]	BDP780 [CitySphere]	
Cserélhető fényforrás	Nem	Lighting Technology	
Előtét egységek száma	2 egység	Értéklétra	
Előtét mellékelve	Igen	Beépített vezérlés	
Fotocella	-	CE jelölés	
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	Jótállási idő	
		Gyűlékonysági jelzés	
		ENEC jel	
		Izzóhuzalos teszt	
		Megfelel az EU RoHS irányelvnek	
		Technikai adatok	
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED	Felfelé irányuló fényhányados	
		0,03	

Fényáram	3 220 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, UV-álló
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	148° x 106°
Optikai típus – kültéri	Széles fényeloszlás

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	30 W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	33.5 W
Végso állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	37 W
Induló áramlökés	80 A
Indulási idő	0,15 ms
Teljesítményfelvétel	37 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Csatlakozóegység, 2 pólusú
Kábel	Kábel, 1,8 m, dugó nélkül
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	11

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	–40 – +50 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Igen

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Sötétszürke
Rögzítőeszköz	Oszlopcsúcs 76 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Kúpos

Optikai búra/lencse bevonata	Bordázott
Teljes magasság	662 mm
Teljes átmérő	661 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,343 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.410, 0.390) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L100

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
--	-------

Termékatadatok

A termék megrendelési neve	BDP780 GRN40/830/BL PSU II DW RB DGR CLO
Teljes terméknév	BDP780 GRN40/830/BL PSU II DW RB DGR CLO
Full EOC	871794317693900
Rendelési kód	17693900
Cikkszám (12NC)	912300022740
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943176939
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943176939

Méretezett rajza

