



CitySphere

BDP780 GRN60/740/BL PSR DW RB DGR CLO D4

CitySphere, LED GreenLine 6000 lm, Széles fényeloszlás, Állandó fényáram

A gyorsan változó társadalmi szokások idejében minden város vonzónak, vendégszeretőnek, komfortosnak és biztonságosnak szeretné magát feltüntetni. A CitySphere oszlopcsúcsra rögzíthető LED-es lámpatest, amelyet arra terveztünk, hogy komfortos és kellemes hangulatot alakítson ki a köztereken. Nappal diszkréten a környezetbe simul, éjszaka pedig életre kelti a város tereit. A CitySphere a szemnek kényelmes fény mennyiséget nyújt, és színes gyűrűjének köszönhetően saját szintet biztosít a városnak. Egyedi oszlopkarokkal és oszlopokkal rendelhető, ami lehetővé teszi a területfejlesztési mérnökök és döntéshozók számára, hogy egységes hangulatot alakítsanak ki.

Termék adatok

Általános információ		Értéklétra	
Lámpacsalád kódja	GRN60 [LED GreenLine 6000 lm]	Beépített vezérlés	Jellemzők
Cserélhető fényforrás	Nem	CE jelölés	Állandó fényáram
Előtét mellékelve	Igen	Gyűlékonysági jelzés	Igen
Fotocella	-		Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	ENEC jel	ENEC-jel
		Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
		Technikai adatok	
Termékcsalád kódja	BDP780 [CitySphere]	Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Lighting Technology	LED	Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
		A fényforrás színe	740 semleges fehér
		Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, UV-álló

Optikai típus – kültéri	Széles fényszórlás
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	62 W
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–40 – +50 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, szabályzással
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Ház színe	Sötétszürke
Rögzítőeszköz	Oszlopcsúcs 76 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse bevonata	Bordázott
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L100
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BDP780 GRN60/740/BL PSR DW RB DGR CLO D4
Teljes terméknev	BDP780 GRN60/740/BL PSR DW RB DGR CLO D4
Full EOC	871794317694600
Rendelési kód	17694600
Cikkszám (12NC)	912300022741
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943176946
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943176946

Méretezett rajza



