



CitySphere

BDP781 GRN30/830/BL PSU II DM RB GR CLO

CITYSPHERE, LED GreenLine 3000 lm, Medium spredning, Konstant lyseffekt, Stolpetopp for diameter 76 mm

Vi lever i en tid med sosiale skikker i rask endring, og alle byer forsøker å bli mer tiltrekkende, innbydende, bekvemmelige og trygge. CitySphere er en LED-armatur for montering på stolpetopp som er utformet for å skape en behagelig atmosfære for folk på offentlige steder. Med sin slanke og diskrete profil om dagen, og levendegjøring av det urbane rom om natten, leverer CitySphere en visuelt komfortabel lysmengde og gir byen sin helt egen fargesignatur. CitySphere har dedikerte pluggere og beslag, slik at utviklingsplanleggere, ingeniører og beslutningstakere kan skape en konsekvent urban identitet og stemning.

Produktdata

Generell informasjon		Lighting Technology	
Lampefamiliekode	GRN30 [LED GreenLine 3000 lm]	Verditrapp	Spesifikasjon
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Innebygd styring	Konstant lyseffekt
Antall utstyrsenheter	2 enheter	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	3 år
Fotocelle	-	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	ENEC-merke	ENEC-merke
Light source engine type	LED	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Produktseriekode	BDP781 [CITYSPHERE]	I samsvar med EU RoHS	Ja
		Teknisk belysning	
		Oppover lyseffektforhold	0,03
		Lysytelse	2 295 lm
		Standardvinkel på stolpetoppen	0°

Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	79 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Armatur lysstråle spredning	148° x 88°
Optikktype utendørs	Medium spredning

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	23 W
Average CLO power consumption	26 W
Strømforbruk (CLO)	29 W
Startstrøm	80 A
Innløpstad	0,15 ms
Effektforbruk	29 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 2-pols
Kabel	Kabel på 1,8 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	11

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Stolpetopp for diameter 76 mm
Optisk deksel/linseform	Konisk
Optisk deksel/linsefinish	Ribbet

Total høyde	172 mm
Total diameter	661 mm
Effektivt prosjektert område	0,343 m²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvernivå
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.410, 0.390) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L100
100000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
--------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BDP781 GRN30/830/BL PSU II DM RB GR CLO
Fullstendig produktnavn	BDP781 GRN30/830/BL PSU II DM RB GR CLO
Full EOC	871794317697700
Bestillingskode	17697700
Materialenr. (12NC)	912300022744
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943176977
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943176977

Målskisse

