



CitySphere

BDP782 GRN15/740/RD PSDD II DS CL DGR DD

CITYSPHERE, LED GreenLine 1500 lm, Szimmetrikus fényeloszlás

A gyorsan változó társadalmi szokások idejében minden város vonzónak, vendégszeretőnek, komfortosnak és biztonságosnak szeretné magát feltüntetni. A CitySphere oszlopcsúcsra rögzíthető LED-es lámpatest, amelyet arra terveztünk, hogy komfortos és kellemes hangulatot alakítson ki a köztereken. Nappal diszkréten a környezetbe simul, éjszaka pedig életre kelti a város tereit. A CitySphere a szemnek kényelmes fény mennyiséget nyújt, és színes gyűrűjének köszönhetően saját szintet biztosít a városnak. Egyedi oszlopkarokkal és oszlopokkal rendelhető, ami lehetővé teszi a területfejlesztési mérnökök és döntéshozók számára, hogy egységes hangulatot alakítsanak ki.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	GRN15 [LED GreenLine 1500 lm]		automatikusan csökkentheti a fényerőt az alkatrészek védelme érdekében.
Cserélhető fényforrás	Nem	Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Előtét egységek száma	2 egység	Termékcsalád kódja	BDP782 [CITYSPHERE]
Előtét mellékelve	Igen	Lighting Technology	LED
Fotocella	-	Értéklétra	Jellemzők
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is. * Extrém környezeti hőmérsékleten a lámpatest		
		Beépített vezérlés	Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF1
		CE jelölés	Igen
		Jótállási idő	3 év
		Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
		ENEC jel	ENEC-jel
		Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
---------------------------------	------

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Fényáram	1 191 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	85 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	70
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, UV-álló
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	148° x 148°
Optikai típus – kültéri	Szimmetrikus fényeloszlás

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	65 A
Indulási idő	0,1 ms
Teljesítményfelvétel	14 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Csatlakozógység, 3 pólusú
Kábel	Kábel, 7,0 m, dugó nélkül
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	21

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység Dynadimmerrel
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Sötétszürke
Rögzítőeszköz	90 mm-es átmérő, oszlopcsúcsra szerelhető dekoratív

Optikai búra/lencse formája	Kúpos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes magasság	172 mm
Teljes átmérő	661 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,343 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.381, 0.379) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
--	-------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BDP782 GRN15/740/RD PSDD II DS CL DGR DD
Teljes terméknev	BDP782 GRN15/740/RD PSDD II DS CL DGR DD
Full EOC	871794317700400
Rendelési kód	17700400
Cikkszám (12NC)	912300022747
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943177004
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943177004

Méretezett rajza

