



OptiVision LED gen2

ZVP520 L-A90

Spare Parts Outdoor Lighting, 90°

System projektorów Philips Gen2 OptiVision LED stanowi kompletne rozwiązanie oświetleniowe od najprostszych aż po najbardziej złożone projekty oświetlenia przestrzeni otwartych oraz projekty oświetlenia obiektów sportowych.

Wysokowydajne projektory dostępne są z trzema lub dwoma modułami LED, które zasilane są z zewnętrznego szczelnego układu zasilającego, który może być umieszczony zarówno na ramieniu montażowym projektora (wersja HGB), jak i w szafie oświetleniowej lub wewnątrz maszty (wersja BV). Projektory OptiVision LED Gen 2 spełniają najwyższe standardy wydajności, zapewniając jednocześnie wyjątkową jakość światła i komfort wizualny. OptiVision LED Gen2 oferuje nowe możliwości zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia elastyczności użytkowania (natychmiastowy start, programowalne poziomy oświetlenia) w połączeniu z zaawansowanym systemem kontroli i czujników Philips. Dzięki protokołowi DALI, projektory są kompatybilne z innymi zewnętrznymi systemami sterującymi.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt	90°
Rodzina produktów	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]
Tier	Specyfikacja
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZVP520 L-A90
Pełna nazwa produktu	ZVP520 L-A90
Full EOC	871794317909100

Kod zamówienia	17909100
Materiał Nr (12NC)	912300022867
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943179091
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943179091