



FlowLine

BGB330 3K/NW SH DTA C500C

FLOWLINE, Spredning for tunnel, asymmetrisk

Tunneler krever ofte en lineær løsning for innvendig belysning. FlowLine gir en LED-løsning der tradisjonelle lysrør ble brukt. FlowLine er bedre over hele levetiden enn tradisjonelle lysrør når det gjelder kostnader, sikkerhet og ytelse, og er et konkurransedyktig alternativ til HPS punktkildebelysning med tanke på totale eierkostnader. Den lineære konstruksjonen tillater montering sammenhengende eller med mellomrom, viser effektivt veien og gir en behagelig belysning. Ytelsen kan videre forbedres ved å bruke FlowLine i kombinasjon med spesialtilpassede lysstyring og servicepakker.

Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lampefamiliekode	ECO [LED EconomyLine]	Ja	
Lyskilden kan byttes ut	Nei		
Antall utstyrsenheter	1 enhet		
Driver inkludert	Nei		
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene		
Light source engine type	LED		
Produktseriekode	BGB330 [FLOWLINE]		
Lighting Technology	LED		
CE-merke	Ja		
Garantiperiode	5 år		
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater		
ENEC-merke	ENEC-merke		
		Teknisk belysning	
		Oppover lyseffektforhold	0
		Lysytelse	3 311 lm
		Standardvinkel på stolpetoppen	0°
		Standardvinkel sidemontering	0°
		Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
		Lyskildefarge	Nøytralhvit
		Type optisk deksel	Herdet glass
		Armatur lysstråle spredning	25° - 4° x 150°
		Optikktype utendørs	Spredning for tunnel, asymmetrisk
		Drift og elektronikk	
		Inngangsspenning	34.3 V

Line Frequency	0 Hz
Startstrøm	0 A
Innløpstid	0 ms
Effektforbruk	28,1 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Utvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	Kabel på 0,5 m med kabeltilkobling
Antall produkter på MCB på 16 A type B	1

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Rustfritt stål av høy kvalitet
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Stål
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	1 591 mm
Total bredde	210 mm
Total høyde	48 mm
Effektivt prosjektert område	0,009 m²

Mål (høyde x bredde x høyde)	48 x 210 x 1591 mm
------------------------------	--------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.377, 0.373) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0 %
----------------------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BGB330 3K/NW SH DTA C500C
Fullstendig produktnavn	BGB330 3K/NW SH DTA C500C
Full EOC	871794318325800
Bestillingskode	18325800
Materialenr. (12NC)	912300022963
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943183258
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943183258

Målskisse



