



FlowLine

BGB330 6K/NW SH DTS-WB C500C

FLOWLINE, Spredning for tunnel, symmetrisk, bred lysstråle

Tunneler krever ofte en lineær løsning for innvendig belysning. FlowLine gir en LED-løsning der tradisjonelle lysrør ble brukt. FlowLine er bedre over hele levetiden enn tradisjonelle lysrør når det gjelder kostnader, sikkerhet og ytelse, og er et konkurransedyktig alternativ til HPS punktkildebelysning med tanke på totale eierkostnader. Den lineære konstruksjonen tillater montering sammenhengende eller med mellomrom, viser effektivt veien og gir en behagelig belysning. Ytelsen kan videre forbedres ved å bruke FlowLine i kombinasjon med spesialtilpassede lysstyring og servicepakker.

Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lampefamiliekode	ECO [LED EconomyLine]	Ja	
Lyskilden kan byttes ut	Nei		
Antall utstyrsenheter	1 enhet		
Driver inkludert	Nei		
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene		
Light source engine type	LED		
Produktseriekode	BGB330 [FLOWLINE]		
Lighting Technology	LED		
CE-merke	Ja		
Garantiperiode	5 år		
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater		
ENEC-merke	ENEC-merke		
Teknisk belysning			
Oppover lyseffektforhold	0		
Lysytelse	6 613 lm		
Standardvinkel på stolpetoppen	0°		
Standardvinkel sidemontering	0°		
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70		
Lyskildefarge	Nøytralhvit		
Type optisk deksel	Herdet glass		
Armatur lysstråle spredning	148° x 148°		
Optikktype utendørs	Spredning for tunnel, symmetrisk, bred lysstråle		

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	70 V
Line Frequency	0 Hz
Startstrøm	0 A
Innløpstad	0 ms
Effektforbruk	52,7 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Utvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	Kabel på 0,5 m med kabeltilkobling
Antall produkter på MCB på 16 A type B 1	

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Rustfritt stål av høy kvalitet
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Stål
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	1 591 mm
Total bredde	210 mm
Total høyde	48 mm

Effektivt prosjektert område	0,009 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	48 x 210 x 1591 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/- 7%
Innledende kromatisitet	(0.377, 0.373) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/- 10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/- 2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0 %
----------------------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BGB330 6K/NW SH DTS-WB C500C
Fullstendig produktnavn	BGB330 6K/NW SH DTS-WB C500C
Full EOC	871794318328900
Bestillingskode	18328900
Materialenr. (12NC)	912300022966
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943183289
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943183289

Målskisse

