



FlowLine

BGB330 11K/NW SH DTS-WB C500C

FLOWLINE, Symmetrisk, bredstrålande ljusfördelning för tunnlar

I tunnlar krävs ofta en linjär belysningslösning. FlowLine är en LED-lösning för miljöer där lysrörsbelysning traditionellt har använts. FlowLine överträffar lysrör över hela livscykeln i termer av kostnad, säkerhet och prestanda, och är ett konkurrenskraftigt alternativ till konventionell punktbelysning interiört när det gäller total ägandekostnad. Den linjära utformningen möjliggör en kontinuerlig belysningslösning och ger optimal vägledning samt ett behagligt ljus. Genom att använda FlowLine i kombination med våra speciellt framtagna styrsystem och servicepaket kan prestandan optimeras ytterligare.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Lampfamiljskod	ECO [LED EconomyLine]	Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljusflöde	11 504 lm
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Driftdon ingår	Nej	Standardvinkel för sidoingång	0°
Kommentarer	* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Typ av ljuskälla	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	126 lm/W
Produktfamiljskod	BGB330 [FLOWLINE]	Färgåtergivningsindex	≥70
Lighting Technology	LED	Ljuskällans färg	Neutralvit
CE-märkning	Ja	Typ av optisk kåpa	Härdat glas
Garantitid	5 år	Armaturens ljusstrålefördelning	148° x 148°
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Optiktyp utomhus	Symmetrisk, bredstrålande ljusfördelning för tunnlar
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsspänning	125 V
		Line Frequency	0 Hz

Ingående ström	0 A
Ingåendetid	0 ms
Effektförbrukning	91 W
Effektfaktor (fraktion)	0.97
Anslutning	Yttre kontakt
Kabel	Kabel 0,5 m, med kabelanslutning
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	1

Temperatur

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Rostfritt stål, högklassigt
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Akrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Stål
Monteringsenhet	-
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	1 591 mm
Total bredd	210 mm
Total höjd	48 mm

Effektiv projicerad yta	0,009 m²
Mått (höjd x bredd x djup)	48 x 210 x 1591 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.377, 0.373) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0 %
---------------------------------	-----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BGB330 11K/NW SH DTS-WB C500C
Fullständigt produktnamn	BGB330 11K/NW SH DTS-WB C500C
Full EOC	871794318333300
Beställningsnummer	18333300
Materialnummer (12NC)	912300022971
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943183333
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8717943183333

Måttskiss



