



# Villa LED

## BDP765 LED34-4S/740 PSDD DN10 BK DDF2 D1

VILLA LED, LED module 3400 lm, 740 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, Classe de segurança I, Distribuição estreita: DN10, DN11, Vidro plano, Preto, DynaDimmer com predefinições fixas versão 2

A Villa LED mantém as proporções e a forma específicas das tradicionais luminárias de quatro lados, originalmente usadas em Madrid, no século XIX. Permite um equilíbrio notável entre o desempenho e a preservação do património. Agora amplamente utilizada na Península Ibérica, a Villa LED é adequada para ambientes de iluminação históricos e cidades e aldeias tradicionais. A Villa LED também permite que os municípios desfrutem dos benefícios das tecnologias mais recentes desenvolvidas pela Iluminação Philips, incluindo o sistema de iluminação conectada CityTouch. A gama Villa LED também pode ser equipada com a nossa receita de luz específica para a preservação de um céu escuro noturno.

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED34 [LED module 3400 lm]
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50)
Tipo de motor de fonte de luz	LED
Código da família de produtos	BDP765 [VILLA LED]
Tecnologia de iluminação	LED
Controlo incorporado	DynaDimmer com predefinições fixas versão 2
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos

também representa o valor B10. \* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes

## Villa LED

Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	Marca ENEC
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

### Caraterísticas técnicas da luz

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0,03
Fluxo Luminoso	2.652 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥70
Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Difusão do feixe de luz da luminária	26° - 7° x 157°
Tipo de ótica exterior	Distribuição estreita: DN10, DN11

### Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	22 A
Tempo de irrupção	0,29 ms
Consumo de Energia	22,5 W
Fator de potência (Fração)	0,97
Ligação	Conector de parafuso
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	20

### Temperatura

Amplio intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
--	--------------

### Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer
Fluxo luminoso constante	Não

### Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Vidro
Material da ótica	Polimetacrilato de metilo
Material do difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Alumínio
Cor do compartimento	Preto
Dispositivo de montagem	Peça de fixação sólida e aberta decorativa, versão 1
Forma do difusor ótico	Plana

Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	440 mm
Largura total	440 mm
Altura total	764 mm
Área projetada eficaz	0,26 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	764 x 440 x 440 mm

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP44 [Proteção de fios, à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [10 J]
Proteção contra sobretensão (Comum/ diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

### Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0,381, 0,379) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Tolerância de índice de restituição cromática inicial	+/-2

### Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L95

### Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
---------------------------------------	-------

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BDP765 LED34-4S/740 PSDD DN10 BK DDF2 D1
Nome do produto completo	BDP765 LED34-4S/740 PSDD DN10 BK DDF2 D1
Código do produto completo	871869908976400
Código de encomenda	08976400
N.º material (12NC)	912300023466
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699089764
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699089764

## Villa LED

### Desenho dimensional

