

Harmony 1/2 HID

CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S

Harmony 1, 1, SON-T, 150 W, 168 W, Elektronika, iReflect reflektor, 200-as verzió, Síküveg, Oldalsó bemenet 60 mm-es átmérőhöz

A Harmony letisztult formájú lámpatest. Mindenféle alkalmazási területhez és stílushoz illeszthető. Két méretben kapható, használata 4–10 m magasságra ajánlott. A lámpatest kombinálható többféle konzollal és fali megoldással, ami lehetővé teszi a változatos, mégis egységes kiépítési kialakításokat. A Harmony átfogó megoldást jelent régies és korszerű városi környezetekhez, mert egyesíti a fotometriai és mechanikai szakterületek legfejlettebb technikáit, valamint tekintettel van a fenntarthatóságra, a biztonságra és a karbantartásra is.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	SON-T [SON-T]	Fényáram	18 000 lm
Cserélhető fényforrás	Igen	Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Előtét egységek száma	1 egység	Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2000 K
Előtét mellékelve	Igen	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	107 lm/W
Termékcsalád kódja	CGP660 [Harmony 1]	Fényforrások száma	1
CE jelölés	Igen	A fényforrás színe	Borostyán
Jótállási idő	3 év	Optikai búra típusa	Síküveg
Gyúlékonysági jelzés	-	Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	360°
ENEC jel	-	Optikai típus – kültéri	iReflect reflektor, 200-as verzió
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Működtetés és elektronika	
Technikai adatok		Bemeneti feszültség	220–240 V
Felfelé irányuló fényhányados	0,03	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
		Induló áramlökés	52 A

Harmony 1/2 HID

Indulási idő	0,47 ms
Teljesítményfelvétel	150 168 W
Teljesítménytényező (tört)	0.98
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/ Adels-kompatibilis
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	5

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	-
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Oldalsó bemenet 60 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	640 mm
Teljes szélesség	536 mm
Teljes magasság	165 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,021 m²
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	165 x 536 x 640 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J-ig]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
-----------------------------------	--------

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	5 %
---	-----


Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
------------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S
Teljes terméknev	CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S
Full EOC	871869908995500
Rendelési kód	08995500
Cikkszám (12NC)	912300023484
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699089955
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699089955

Méretezett rajza



Harmony 1/2 HID

