

Harmony 1/2 HID

CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S

Harmony 1, 1, SON-T, 150 W, 168 W, Elektroniczny, Odbłyśnik iReflect wersja 200, Szyba płaska, Montaż boczny do średnicy 60 mm

Design opraw Harmony bazuje się na prostej, okrągłej formie, modułowej konstrukcji i odpowiednio dobranych systemach optycznych, dzięki którym oprawy można zastosować w niemal każdej sytuacji drogowej. Dostępne w dwóch rozmiarach i zaprojektowane z myślą o wysokościach montażowych od 4 do 10 m oprawy można łączyć z różnymi rozwiązaniami opartymi na dedykowanym portfolio słupów i wysięgników w celu uzyskania zróżnicowanych, ale spójnych stylistycznie instalacji. Oprawy Harmony to uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe dla klasycznych i nowoczesnych przestrzeni miejskich, łączące najbardziej zaawansowane technologie z zakresu techniki świetlnej i myśli inżynierskiej, a jednocześnie przyjazne dla środowiska i łatwe w konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zgodność z normą UE RoHS	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]	Tak	
Wymienne źródło światła	Tak	Dane techniczne oświetlenia	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Sprawność świetlna w górę	0,03
Osprzęt	EB [Elektroniczny]	Strumień Świetlny	18 000 lm
W zestawie sterownik	Tak	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Rodzina produktów	CGP660 [Harmony 1]	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Znak CE	Tak	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Okres gwarancji	3 lata	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107 lm/W
Oznaczenie palności	-	Liczba źródeł światła	1
Oznaczenie ENEC	-		

Harmony 1/2 HID

Barwa źródła światła	Bursztynowy
Typ klosza	Szyba płaska
Kąt rozsyłu światła oprawy	360°
Typ optyki na zewnątrz	Odbłyśnik iReflect wersja 200

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	52 A
Czas rozruchu	0,47 ms
Zużycie energii	150 168 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.98
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	5

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	-
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Montaż boczny do średnicy 60 mm
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	640 mm

Całkowita szerokość	536 mm
Całkowita wysokość	165 mm
Efektywny obszar projekcji	0,021 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	165 x 536 x 640 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej firmy Philips
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	5 %
--	-----


Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
----------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S
Pełna nazwa produktu	CGP660 SON-T150W I R200 FG GR-2900 60S
Full EOC	871869908995500
Kod zamówienia	08995500
Materiał Nr (12NC)	912300023484
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699089955
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718699089955

Rysunki techniczne



Harmony 1/2 HID

