



Harmony Classic

CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1

HARMONY CLASSIC HID, SON-T, 114 W, 150 W, Odbłyśnik iReflect wersja 200, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 1

Harmony Classic czerpie inspirację z latarni ulicznych z początku XX w., które charakteryzowały się stożkowym kloszem i zwieszoną konstrukcją. Linia opraw Harmony Classic oferuje ponadto bogatą ofertę stylizowanych słupów i wysięgników. Zaprojektowana z myślą o wysokościach montażowych od 4 do 8 m, Harmony Classic idealnie nadają się do najróżniejszych aplikacji z zakresu oświetlenia zewnętrznego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
W zestawie sterownik	Tak
Rodzina produktów	CDP670 [HARMONY CLASSIC HID]
Lighting Technology	Compact High Intensity Discharge
Sterownik wbudowany	DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 1
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	3 lata
Oznaczenie palności	-
Oznaczenie ENEC	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0,03
Strumień Świetlny	18 000 lm
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	158 lm/W
Barwa źródła światła	Bursztynowy
Typ klosza	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
Kąt rozsyłu światła oprawy	360°
Typ optyki na zewnątrz	Odbłyśnik iReflect wersja 200
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V

Harmony Classic

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	52 A
Czas rozruchu	0,47 ms
Zużycie energii	114 150 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.98
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	5

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	-
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Bezpośrednio na słupie o średnicy 90 mm
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	1 585 mm
Całkowita średnica	578 mm
Efektywny obszar projekcji	0,14 m²

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej firmy Philips
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	5 %
--	-----

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
----------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1
Pełna nazwa produktu	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1
Full EOC	871869909003600
Kod zamówienia	09003600
Materiał Nr (12NC)	912300023492
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699090036
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699090036

