



Harmony Classic

CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2

HARMONY CLASSIC HID, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 W, 97 W, iReflect-reflector, versie 100

Harmony Classic haalt zijn inspiratie uit de straatlampen van het begin van de 20e eeuw, die een conische schaal combineerden met een hangende overkapping. Deze iconische armatuur biedt veelzijdigheid, zowel voor wat betreft de ondersteuning van uithouders en masten als accessoires. Ontworpen voor montagehoogten van 4 - 8 meter is Harmony Classic ideaal voor uiteenlopende buitenverlichtingstoepassingen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
VSA	EB [Elektronisch]
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Code productfamilie	CSP670 [HARMONY CLASSIC HID]
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Lichtstroom	10.450 lm

Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	108 lm/W
Kleur lichtbron	Wit
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder
Bundelspreiding armatuur	360°
Optiektype buiten	iReflect-reflector, versie 100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	52 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,47 ms
Energieverbruik	90 97 W
Arbeidsfactor	0.94
Aansluiting	3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatiblel

Harmony Classic

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	5
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	-
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	Eenvoudige ophangingsset, standaard
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale hoogte	765 mm
Totale diameter	580 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,14 m²
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]

IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standaard beschermingsniveau tegen schakelpieken
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	5 %
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2
Volledige productnaam	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2
Full EOC	871869909004300
Bestelcode	09004300
Materiaalnr. (12NC)	912300023493
Lokale code	CSP67C919N
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699090043
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699090043

