



Harmony Classic

CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2

HARMONY CLASSIC HID, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 W, 97 W, Odbłyśnik iReflect wersja 100

Harmony Classic czerpie inspiracje z latarni ulicznych z początku XX w., które charakteryzowały się stożkowym kloszem i zwieszaną konstrukcją. Linia opraw Harmony Classic oferuje ponadto bogatą ofertę stylizowanych słupów i wysięgników. Zaprojektowana z myślą o wysokościach montażowych od 4 do 8 m, Harmony Classic idealnie nadają się do najróżniejszych aplikacji z zakresu oświetlenia zewnętrznego.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Strumień Świetlny	10 450 lm
Wymienne źródło światła	Tak	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Osprzęt	EB [Elektroniczny]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
W zestawie sterownik	Tak	Barwa źródła światła	Biel
Rodzina produktów	CSP670 [HARMONY CLASSIC HID]	Typ klosza	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
Sterownik wbudowany	-	Kąt rozsyłu światła oprawy	360°
Znak CE	Tak	Typ optyki na zewnątrz	Odbłyśnik iReflect wersja 100
Okres gwarancji	3 lata	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie palności	-	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie ENEC	-	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Prąd rozruchowy	52 A
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozruchu	0,47 ms
Sprawność świetlna w górę	0,03	Zużycie energii	90 97 W

Harmony Classic

Współczynnik mocy (ułamek)	0.94
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	5

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	-
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Zawiesie proste, standard
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	765 mm
Całkowita średnica	580 mm
Efektywny obszar projekcji	0,14 m²

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
---------------------	--

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej firmy Philips
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	5 %
--	-----

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
----------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2
Pełna nazwa produktu	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2
Full EOC	871869909004300
Kod zamówienia	09004300
Materiał Nr (12NC)	912300023493
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699090043
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718699090043

