



Harmony Classic LED

BSP670 ECO65/740 II DS DDF2 GR-2900 ORN4

HARMONY CLASSIC LED, LED EconomyLine 6500 lm, Alb neutru 740, Clasa de siguranță II, Distribuție simetrică, Glob/capac transparent din polycarbonat

Harmony Classic LED se inspiră din lămpile de iluminat stradal de la începutul secolului XX, care combinau un glob conic cu o boltă suspendată. Acest corp de iluminat iconic oferă versatilitate, atât din punct de vedere al coloanelor și brațelor de susținere, cât și al accesoriilor. Harmony Classic LED utilizează motorul de înaltă performanță LEDGINE-O, având cea mai recentă performanță în materie de LED-uri și o gamă largă de sisteme optice, la cele mai recente standarde. Proiectat pentru înălțimi de montare de 4 - 8 metri, Harmony Classic LED este ideal pentru o gamă largă de aplicații de iluminat exterior.

Catalog de date


Informații generale		În conformitate cu RoHS	
Cod familie lămpi	ECO65 [LED EconomyLine 6500 lm]	Da	
Sursă de lumină înlocuibilă	Da	Date tehnice lumină	
Număr de unități de echipament	1 unitate	Randament luminos orientat în sus	0,03
Echipament	EB [Electronic]	Flux luminos	6.130 lm
Balast inclus	Da	Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°
Tip motor sursă de lumină	LED	Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Cod familie de produse	BSP670 [HARMONY CLASSIC LED]	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Randament luminos (nominal) (nom.)	128 lm/W
Marcaj CE	Da	Indice de redare a culorilor (IRC)	≥70
Perioadă de garanție	3 ani	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Marcaj de inflamabilitate	-	Tip capac optic/lentilă	Glob/capac transparent din polycarbonat
Marcaj ENEC	-	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	148° x 148°

Harmony Classic LED

Tip optic exterior	Distribuție simetrică
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	46 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	48 W
Factor de putere (fracție)	0.96
Conexiune	Fișă cu 2 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	11
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Set pentru suspendare simplu, standard
Capac optic/formă lentilă	Semisferic
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Înălțime totală	765 mm
Diametru total	580 mm
Zona proiectată efectivă	0,14 m²

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii standard Philips
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-7%
Cromatică inițială	(0.380, 0.370) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	3 %
Date despre produs	
Nume comandă produs	BSP670 ECO65/740 II DS DDF2 GR-2900 ORN4
Numele complet al produsului	BSP670 ECO65/740 II DS DDF2 GR-2900 ORN4
Full EOC	871869909704200
Cod de comandă	09704200
Număr material (12NC)	912300023667
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699097042
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699097042

Cote



Harmony Classic LED

