



Harmony Classic LED

BSP670 ECO61/830 I DS DDF2 GR-2900 ORN2

HARMONY CLASSIC LED, LED EconomyLine 6100 lm, 830 meleg fehér, I. biztonsági osztály, Szimmetrikus fényeloszlás, Polikarbonát bura, átlátszó

A Harmony Classic LED a XX. század elejének lámpatestjeiből merített ötletet, amelyek az öblös, kúpos burát függesztett lámpatestházzal ötvözték. Ez az ikonikus lámpatest sokoldalúságot kínál az oszlopkarok és az oszlopok, valamint a tartozékok tekintetében is. A 4–8 m-es szerelési magasságra tervezett Harmony Classic LED ideális megoldás a kültéri világítási megoldások széles köréhez.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	ECO61 [LED EconomyLine 6100 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Termékcsalád kódja	BSP670 [HARMONY CLASSIC LED]
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0,03

Fényáram	5 662 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai bura típusa	Polikarbonát bura, átlátszó
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	148° x 148°
Optikai típus – kültéri	Szimmetrikus fényeloszlás
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	46 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	48 W

Harmony Classic LED

Teljesítménytényező (tört)	0.94
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/ Adels-kompatibilis
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	11

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység Dynadimmerrel
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polimetil-metakrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Felfüggesztőkészlet, egyszerű, standard
Optikai búra/lencse formája	Félgömb alakú
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes magasság	765 mm
Teljes átmérő	580 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,14 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
---------------------------------	---

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.410, 0.390) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadási index-tolerancia	+/-2


Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	3 %
---	-----

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BSP670 ECO61/830 I DS DDF2 GR-2900 ORN2
Teljes terméknév	BSP670 ECO61/830 I DS DDF2 GR-2900 ORN2
Full EOC	871869909706600
Rendelési kód	09706600
Cikkszám (12NC)	912300023669
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699097066
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699097066

Méretezett rajza



Harmony Classic LED

