



CoreLine tempo large

BVP130 LED120-4S/740 A

CoreLine tempo large, 93 W, 12000 lm, 4000 K, Aszimmetrikus, IP66

A CoreLine tempo large egy kiváló hatásfokú fénnyvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére, mivel a már kiépített vezetékeket és oszlopokat használhatjuk. A szűkített termékválaszték megkönnyíti a legjobb azonos teljesítményű megoldás megtalálását. Könnyen felszerelhető és számos alkalmazási területre alkalmas fénnyárcsomagokat kínál ill. aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fénnyárcsomag-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Termékcsalád kódja	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény

CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Fénnyárcsomag	12 000 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	129 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>70
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Síküveg

Lámpatest fénysugarának fénycioszlása	52° x 102°
Optikai típus – kültéri	Aszimmetrikus
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	53 A
Indulási idő	0,3 ms
Teljesítményfelvétel	93 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Külső csatlakozó
Kábel	Kábel, 0,2 m, kábelcsatlakozóval
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	1
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–40 – +50 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Akrilát
Optikai anyag	Polimetil–metakrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Állítható tartókonzol
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	483 mm
Teljes szélesség	365 mm
Teljes magasság	40 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,15 m²
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	40 x 365 x 483 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 8 kV közös üzemmódban
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.382, 0.379) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Meghajtó meghibásodási aránya 75 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	7,5 %
Fényáram-megmaradás 75 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BVP130 LED120-4S/740 A
Teljes terméknev	BVP130 LED120-4S/740 A
Full EOC	871869909723300
Rendelési kód	09723300
Cikkszám (12NC)	912300023680
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699097233
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699097233

CoreLine tempo large

Méretezett rajza

