



Coreline tempo large

BVP130 LED80-4S/740 A

Coreline tempo large, 4000 K, Optiflux, asymmetrisk aksevinkel på 52°, IP66

CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Monteringen er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED80 [LED module 8000 lm]	Verditrapp	Effekt
Lyskilden kan byttes ut	Ja	CE-merke	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	ENEC-merke	ENEC-merke
Light source engine type	LED	I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]	Teknisk belysning	
		Oppover lyseffektforhold	0
		Standardvinkel på stolpetoppen	0°
		Standardvinkel sidemontering	0°
		Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	133 lm/W

Coreline tempo large

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>70
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Armaturs lysstråle spredning	52° x 102°
Optikktype utendørs	Optiflux, asymmetrisk aksevinkel på 52°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	53 A
Innløpstad	0,3 ms
Tilkobling	Utvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	Kabel på 1,0 m med Wieland-/Adels-kompatibel plugg, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	8

Temperatur

Omgivelsestemperatur	−40 til +45 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	483 mm
Total bredde	422 mm
Total høyde	40 mm
Effektivt prosjektert område	0,15 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	40 x 422 x 483 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	--

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.382, 0.379) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styretstyr ved median brukstid 75 000 timer	10 %
Feilfrekvens for styretstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
--------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP130 LED80-4S/740 A
Fullstendig produktnavn	BVP130 LED80-4S/740 A
Full EOC	871869909724000
Lokal kodebeskrivelse	3510298
Bestillingskode	09724000
Materialenr. (12NC)	912300023681
Lokal bestillingskode	3510298
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699097240
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699097240

Coreline tempo large

Målskisse

