



Jargeau 400 LED

BSP641 LED92-4S/740 PSU DM50 FG BK G3/4

Jargeau 400 LED, LED module 9200 lm, 740 neutraalwit, Veiligheidsklasse I, Middelbrede lichtverdeling 50, Vlak glas, Zwart, Eenvoudige ophangingsset, standaard

De Jargeau 400 LED combineert de historische kenmerken van de eerste vierzijdige straatlampen uit de 19e eeuw met de technische prestaties van armaturen uit de 21e eeuw. Het verwerkt de energiebesparende LEDGINE - O engine samen met hoogwaardige optieken, terwijl op hetzelfde moment het karakter van de oorspronkelijke vierzijdige armatuur behouden blijft. Deze armatuur is ontworpen om geïnstalleerd te worden op een hoogte van 4-6 meter. Het past goed in stedelijke landschappen en is ideaal voor het verlichten van stadscentra, historische ruimten, oude dorpjes, straten, steegjes, pleinen en parken. De Jargeau 400 LED is eveneens in staat om de voordelen van de nieuwste technologieën, die zijn ontwikkeld door Philips Lighting, mogelijk te maken. Hieronder valt ook het verbonden verlichtingssysteem van CityTouch.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	LED92 [LED module 9200 lm]	CE-markering	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja	Garantieperiode	5 jaar
Aantal VSA's	1 unit	Brandbaarheidsmarkering	-
Driver/VSA inbegrepen	Ja	ENEC-markering	ENEC-markering
Opmerkingen:	* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Lamptype	LED	Gegevens lichttechniek	
Code productfamilie	BGP641 [Jargeau 400 LED]	Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Lamptype	LED	Lichtstroom	7.178 lm
		Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
		Standaard kantelhoek opschuifmontage	-

Jargeau 400 LED

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	114 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	≥70
Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Type lichtkap	Vlak glas
Bundelspreiding armatuur	30° - 5° x 153°
Optiektype buiten	Middelbrede lichtverdeling 50

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Aanloopstroom	46 A
Aanlooptijd inschakelpiek	250 ms
Energieverbruik	63 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatibel
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	11

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-40 tot +50 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Eenvoudige ophangingsset, standaard
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder

Totale lengte	400 mm
Totale breedte	400 mm
Totale hoogte	840 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,13 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	840 x 400 x 400 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	4/4 kV
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.381, 0.379) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
--------------------------------------	-------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BSP641 LED92-4S/740 PSU DM50 FG BK G3/4
Volledige productnaam	BSP641 LED92-4S/740 PSU DM50 FG BK G3/4
Full EOC	871869910888500
Bestelcode	10888500
Materiaalnr. (12NC)	912300023774
Lokale code	BSP644DM50F34
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699108885
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699108885

Maatschets



Jargeau 400 LED

