



OptiSpace

BCB500 LED27-4S/740 PSDD A DF DGR LS6

OPTISPACE BOLLARD, LED module 2700 lm, 740 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Säkerhetsklass I, Asymmetrisk vänster, Svart

OptiSpace är en kreativ pollarlösning som gör att du kan bygga en mer attraktiv och invånarvänlig innerstadsmiljö genom att förhindra vertikaliserings av stadsmiljön. OptiSpace ger allt detta och mer, samtidigt som lösningen ger en attraktiv total ägandekostnad för din investering. Tack vare olika styrningsalternativ kan du minska energiförbrukningen och den totala ägandekostnaden ytterligare och de utmärkta och optimerade ljusfördelningsalternativen gör att du kan maximera avståndet mellan pollarna och därmed minimera antalet ljuspunkter som behövs installeras. För att stödja olika designlösningar finns OptiSpace även i olika färger: Philips Ultra Dark Grey är standardfärgen och andra färger kan beställas.

Produktdata

Allmän information		Garantitid	
Lampfamiljskod	LED27 [LED module 2700 lm]	Säkerhetsmärkning, antändlighet	5 år
Utbytbar ljuskälla	Ja	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Antal driftdonsenheter	1 enhet	EU RoHS-kompatibel	ENEC-märkning
Driftdon ingår	Ja		Ja
Kommentarer	* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna	Ljusteknik	
Typ av ljuskälla	LED	Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Produktfamiljskod	BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]	Ljusflöde	2 390 lm
Lighting Technology	LED	Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Värdetrappa	Specifikation	Standardvinkel för sidoingång	0°
CE-märkning	Ja	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	167 lm/W
		Färgåtergivningsindex	>70

Ljuskällans färg	740 neutralvit
Typ av optisk kåpa	Klar polykarbonatkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	21° - 26° x 200°
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk vänster

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	15 A
Ingåendetid	0,36 ms
Effektförbrukning	20 W
Effektfaktor (fraktion)	0.96
Anslutning	-
Kabel	Kabel 1,5 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	23

Temperatur

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Svart
Monteringsenhet	Bottenplatta
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Cylinder/cylindrisk
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar

Måttskiss

Total längd	270 mm
Total bredd	270 mm
Total höjd	848 mm
Effektiv projicerad yta	0,172 m²
Mått (höjd x bredd x djup)	848 x 270 x 270 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 6 kV differentiallyläge och 6 kV vanligt läge
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0,3818; 0,3796) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
---------------------------------	-------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BCB500 LED27-4S/740 PSDD A DF DGR LS6
Fullständigt produktnamn	BCB500 LED27-4S/740 PSDD A DF DGR LS6
Full EOC	871869948108700
Beställningsnummer	48108700
Materialnummer (12NC)	912300024090
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699481087
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699481087

Måttskiss



Måttskiss

